



## 电动侧座托盘车

### **ESE 533**

提升高度: 115 mm / 额定载荷: 3.300 kg

**JUNGHEINRICH**

# 强大的侧坐式叉车 适用于多托盘运输。

适用于长途轻松运输。

功能强大且符合人体工程学的电动座驾式堆垛机ESE 533非常适合长距离运输重型货物。该设备一次最多可移动三个托盘，即使在较大负载下，其两个快速响应的牵引电机仍能实现高速运转。

我们对人体工程学工作的关注不仅确保了驾驶员的高舒适度，而且还直接有助于提高安全性。通过轻松踩下的踏板可以检查行驶速度、制动器和事故自动制动开关。360°转向允许无疲劳的方向改变，并且由于侧向座椅位置，驾驶员始终具有可以概览。

强大的电瓶和简单的侧面电瓶更换确保了ESE 533的快速可用性。密集和长期使用也没有问题。

## 优势概览:

- 多托盘运输（最多3个托盘）
- 符合人体工程学原理的驾驶员座位设计
- 360°转向系统，可实现快速方向转换
- 2个牵引电机和侧面取出蓄电池
- 适用于动态运动过程的48V交流电机

# 您的永恒力托盘搬运叉车 可为客户带来较大利益。



## 效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

通过超强电瓶，快速更换电池和低维护的三相交流技术，为您日常仓库生活中最艰巨的工作提供最佳性能。

三相交流电技术提高经济性

- 强劲有力的加速度。
- 无碳刷-牵引电机无需维护。
- 通过再生滚停式制动可以进行能源回收。

高性能电瓶

- 48-V-/1000-Ah-EPzB。
- 通过侧面电瓶更换可快速更换电瓶。



## 安全

安全工作的最佳前提。

专为最密集和日常使用而设计，极其坚固的结构确保了您日常仓库生活中的安全性和可靠性，从增强型叉车到驱动电机，液压系统和电气设备的热分离。

维护费用降低

- 易于保养的部件以及绝对坚固的结构能够长期降低运行成本：
- 牵引杆易于调节。
- 保养入口宽敞、容易打开，可以快速接触到所有部件。
- 牵引电机、液压系统和电气系统热分离。
- 无碳刷免维护交流电牵引电机。

简单易懂的操作面板

- 高品质的控制仪表可显示绝大多数重要的运行数据。
- 行驶方向及车轮位置显示。
- 电瓶状态可显示剩余电量。
- 速度。
- 已行驶公里数。
- 3种可调节行驶程序可以适应不同工况。
- 运行小时数和时间。



## 个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

符合人体工程学的驾驶舱完美适应操作员的个人尺寸和重量。多种调节选项可实现无疲劳工作，即使在密集操作期间也是如此。

用于纵向和横向放置托盘的载重架

- 有不同型号的载重架可供选择，以满足各种各样的应用情况。
- 在不同货叉长度中。

符合人体工学设计的舒适驾驶舱

- 座椅可调（座椅位置/体重）以适应不同的驾驶员。
- 脚高度可量身调节。
- 重要操作元件触手可及。
- 更多可支配空间。
- 360°三相交流转向控制，实现最佳的方向盘位置。
- 调节方向盘。

通过soloPILOT轻松操作

- 该控制杆用于激活所有液压功能、选择行驶方向并按下喇叭。
- 所有的操作功能一目了然。
- 舒适的扶手。

# 型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200 沿货叉放置)	空载起升速度
ESE 533	3.300 kg	20 km/h	5.196 mm	0.06 m/s

永恒力叉车(上海)有限公司

上海市普陀区绥德路2弄12号楼  
邮编: 200331

电话: 86-21-2602 0300

传真: 86-21-2602 0301

咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂  
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001  
ISO 14001

\*CE标识\*永恒力叉车均 符合欧洲安全法规  
认证



 **JUNGHEINRICH**